# Cablu priză NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2

Numar piesa: 566657



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Denumirea liniei | fara ecranare |
| Pozitie de instalare | orice |
| Greutate produs | 31 g |
| Conector electric 1, functie | Partea fieldbus |
| Conector electric 1, design | unghiular |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare | Priza |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu | drept |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare | Schema de conectare H |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 3 |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate | 2 |
| Conexiune electrica 1, tip de montare | Blocare rapida |
| Conexiune electrica 2, functie | Pagina de control |
| Conectorare electrica 2, tip de racord | 2x fir simplu |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare | capat deschis |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare | 2 |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate | 2 |
| Domeniu de tensiune de lucru CC | 0 V...60 V |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C | 3 A |
| Lungime cablu | 5 m |
| Proprietate cablu | Standard |
| Diametrul cablului | 1.3 mm |
| Ansamblu cablu | 2 x 0,14 mm² |
| Sectiunea transversala nominala a conductorului | 0.14 000013 |
| Capete de conductori | taietura neteda |
| Tip de protectie | IP40 |
| Nota privind tipul de protectie | in stare asamblata |
| Temperatura ambianta | -5 °C...60 °C |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform directivei RoHS a UE |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Material carcasa | POM |
| Culoarea carcasei | negru |
| Material contacte de cuplare | Aliaj de cupru<br>placat cu staniu |
| Material manson de izolare | PVC |