Placă de conexiune electrică VAVE-L1-1S2-LR

Numar piesa: 566720



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protectie la polaritate inversa	pentru tensiunea de operare
Functii suplimentare	Stingerea scanteilor Reducerea curentului de mentinere
Afisarea starii semnalului	LED
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Nivel de poluare	3
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	1.5 g
Conector electric	2 pini Priza
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Tipul de montare	Clips
Culoarea carcasei	negru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA