Placă verticală de blocare a presiunii VMPA1-HS

Numar piesa: 567805





Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	10 mm
Pozitie de instalare	orice
Inseriere pneumatica pe verticala	Blocare pentru 1
Presiune de lucru	3 bar...8 bar
Debit nominal normal, aerisire	103 l/min
Debit nominal normal la ventilare	213 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	60 g
Tip de fixare pentru inseriere pe verticala	pe placa de inseriere pe placa individuala
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat Ranforsat cu PA