Tub plastic PUN-V0-4X1-BL-C

Numar piesa: 570350



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	4 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	20 mm
Ø interior	2 mm
Raza min. de indoire	10 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 000032...101.5 000032
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Material de testare la foc	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Nota referitoare la temperatura ambientala	utilizare nepresurizata pana la 90 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.012 000015
Conexiune pneumatica	pentru racordul push-in cu Ø exterior de 4 mm
Culoare	albastru
Nota referitoare la vopsea	abatere de la culoarea standard din cauza ignifugarii
Duritate Shore	D 54 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)