Tub plastic PAN-MF-16X2-SW

Numar piesa: 570363

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	16 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	130 mm
Ø interior	12 mm
Raza min. de indoire	75 mm
Conform cu standardul	DIN 73378-PA12-PHL
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 000032...275.5 000032
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Ulei mineral
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-60 °C...100 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.09 000015
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior 16 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 65 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PA12-P