Priza MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Numar piesa: 570367

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Tipul de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M2,5
Conector electric	3 pini Priza inclinata Formular C conform DIN EN 175301-803 design patrat
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	6 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Presetupa	M12
Diametrul admisibil al cablului	4 mm...6 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.25 000013...0.5 000013
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-25 °C...125 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Material garnituri	HNBR