# Stecher NECU-S-ECG4-HX-Q3

Numar piesa: 570922

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Autorizare | c UL us - recunoscut (OL) |
| Frecventa de conectare | 1 |
| Tipul de montare | cu blocare |
| Conector electric | 4 pini<br>Stecher drept / clema de taiere<br>design patrat |
| Domeniu de tensiune de lucru CC | 0 V...30 V |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C | 3 A |
| Rezistenta la supratensiune | 0.8 kV |
| Diametru conductor individual | 0.07 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm...1 mm |
| Sectiune transversala a conectorului | 0.14 000013 |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura ambianta | -20 °C...60 °C |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Nivel de poluare | 2 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Material carcasa | PBT<br>PC |
| Material contacte de cuplare | placat cu aur |
| Manson izolator admis | PP<br>PVC<br>TPE-E |