Adaptor VAVE-C8-1R8

Numar piesa: 571686

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Afisarea starii semnalului	LED
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Pozitie de instalare	orice
Cuplu de strangere	0.25 Nm
Greutate produs	3.5 g
Conector electric	3 pini / 2 pini M8 / - Stecher / priza
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Tipul de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA
Material contacte de cuplare	Bronz