Placă de conexiune electrică VAVE-L1-1VK8-LP

Numar piesa: 573943

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Proprietate cablu	pentru aplicatii statice
Protectie la polaritate inversa	bipolar
Functii suplimentare	Stingerea scanteilor
Afisarea starii semnalului	LED
Tensiune nominala de functionare CC	12 V 24 V
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Pozitie de instalare	orice
Cuplu de strangere max.	0.27 Nm
Raza min. de indoire a cablului	34 mm
Greutate produs	47 g
Conector electric	2 pini / 2 fire priza inclinata / cablu design patrat / capat deschis
Ansamblu cablu	2 x 0,25 mm²
Diametrul cablului	3.4 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,1 mm
Lungime cablu	2.5 m
Capete de conductori	Manson adeziv
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Tipul de montare	pe ventilul electromagnetic cu surub autofiletant
Culoarea carcasei	negru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	PA
Material garnituri	EPDM
Material carcasa	PA
Material manta de cablu	TPV

Caracteristica	Valoare
Material suruburi	Otel calit