Bloc racordare VABM-B10-20S-N14-10

Numar piesa: 576437

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	22 mm
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	10
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	1108 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	1/4 NPT
Conector pneumatic 3	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 5	1/4 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat