Drosel VFFG-T-M5-8

Numar piesa: 8025712



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Functia drosel
Tipul de montare	cu filet
Debitul nominal normal in directia de strangulare	26.1 l/min
Presiune de lucru	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Latimea nominala	0.85 mm
b-valoare	0.5
Valoare C	0.1 000022
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Greutate produs	0.5 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material surub tubular	PA