Bloc racordare VABM-B10-25S-N38-4

Numar piesa: 8026272

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	27.5 mm
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	4
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	720 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	3/8 NPT
Conector pneumatic 3	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 5	3/8 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat