# Niplu reductor NPFC-R-G38-G14-MF

Numar piesa: 8030310

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Material racord filetat | Alama, nichelata |
| Unitate de ambalare | 10 |
| Presiune de lucru | -0.95 bar...50 bar |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -20 °C...150 °C |
| Greutate produs | 13 g |
| Conector pneumatic 1 | G3/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |