# Tub plastic PAN-R-28X2,5-SW

Numar piesa: 8036208

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Ø exterior | 28 mm |
| raza de indoire relevanta pentru debit | 350 mm |
| Ø interior | 23 mm |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 000032...116 000032 |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 000032...203 000032 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambianta | -30 °C...80 °C |
| Greutatea produsului in functie de lungime | 0.207 000015 |
| Conexiune pneumatica | pentru conector cu Ø exterior 28 mm |
| Culoare | negru |
| Duritate Shore | D 62 +/-3 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material furtun | TPE-A |