Axa ghidare ELFA-RF-80- -

Numar piesa: 8037968



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa de lucru	50 mm...7000 mm
Dimensiune	80
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu role
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratie max.	50 m/s2
Viteza max.	10 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Momentele de gradul 2 ale suprafetei Iy	269840 000057
Momente de gradul 2 ale suprafetei Iz	1018510 000057
Forta max. Fy	800 N
Forta max. Fz	800 N
Rezistenta max. de deplasare fara sarcina	40 N
Moment max. Mx	30 Nm
Interval de lubrifiere in functie de distanta de rulare	10000 km
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	4280 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	47.13 g
Tipul de montare	cu accesorii
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material banda de protectie	banda din otel inoxidabil
Material ghidaj	Otel
Material sanie	Aliaj de aluminiu forjat anodizat