Supapa de sens VMPA14-RV

Numar piesa: 8039820

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	functie de nereturnare deblocabila
Tip de actionare	pneumatic
Tipul de montare	Clips
Debit nominal normal	350 l/min
Presiune de lucru	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Presiunea de control	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Presiune de control	7.25 000032...116 000032
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Material carcasa	POM
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozitie de instalare	orice
Tip de actionare controlata cu functie de retur	pneumatic
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.5 bar...8 bar
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...40 °C
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Greutate produs	0.17 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR