# Drosel fix VFFG-T-F4-6

Numar piesa: 8047347

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Functie de ventil | Functia drosel |
| Tipul de montare | brazdat |
| Presiune de lucru | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Temperatura ambianta | -5 °C...60 °C |
| Autorizare | c UL us - recunoscut (OL) |
| Dimensiune | pentru ø 4 mm |
| Latimea nominala | 0.6 mm |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 0.4 g |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |