Stechere de cuplare NPHS-S6-M-G18

Numar piesa: 8059257

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	5.5 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	3.5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 10 %
Greutate produs	19 g
Conector pneumatic 1	Filet exterior G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS