Bara de racordare VABM-P6-15M-G18-M5-4

Numar piesa: 8083543



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	15 mm
Structura constructiva	Directia de conectare laterala
Numarul max. de pozitii de ventil	4
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.6 Nm
Greutate produs	140 g
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat