Acţionare piston|Actuator cu piston DFPK-75-20-V4

Numar piesa: 8083963

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea mecanismului de reglare	75
Cursa	20 mm
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	cu afisaj mecanic
Functie de comanda	inchis prin forta arcului, NC
Presiune de lucru	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 000032...145 000032
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor britanice EX
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Categorie ATEX pentru gaz	II 2G
Categorie ATEX pentru praf	II 2D
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex h IIC T6...T4 Gb
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Temperatura ambientala Ex	0°C <= Ta <= +60°C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Tip de protectie	IP65 IP67 IP69K
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Greutate produs	2746 g
Conexiune pneumatica	Filet interior G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Otel inoxidabil turnat

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	FPM
Material carcasa	Otel inoxidabil turnat
Cod material carcasa	1.4408
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt