Gripper adaptiv DHEF-20-A

Numar piesa: 8092533



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	20
Executie capac de prindere forma	Standard
Cursa	66 mm
Diametrul min. de prindere	12 mm
Diametru max. de prindere	38 mm
Tip de actionare	pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Functie gripper	Adaptiv
Structura constructiva	Forma capac secventa de miscare in forta
Ghidaj	Ghid de baza
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de operare a mecanismului de actionare	1 bar...8 bar
Presiune de lucru capac	0.07 bar...0.1 bar
Presiune de spargere capac	0.3 bar
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	1 Hz
Timp de rulare	290 ms
Timp de iesire	270 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Momentul de inertie al masei	1.29 000018
Sarcina utila a orientarii	1 kg
Greutate produs	475 g
Tipul de montare	conform ISO 9409
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	VMQ (silicon)

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	Aluminiu, anodizat