# Cilindru de stop DFST-32-20-DL-Y4-A-S-G2

Numar piesa: 8093010



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Cursa | 20 mm |
| Ø piston | 32 mm |
| Amortizare | inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti<br>Amortizor de soc reglabil in fata |
| Pozitie de instalare | vertical |
| Mod de functionare | cu dubla actiune |
| Structura constructiva | Tija de piston cu parghie basculanta |
| Detectarea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| Interogarea pozitiei levierului basculant | pentru senzori inductivi |
| Siguranta la rasucire/ghidaj | Tija de ghidare |
| Presiune de lucru | 2 bar...10 bar |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura ambianta | 5 °C...60 °C |
| Lungime de amortizare | 14 mm |
| Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite | 1000 N |
| Greutate produs | 750 g |
| Tipul de montare | cu orificiu de trecere |
| Conexiune pneumatica | G1/8 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material capac | Aluminiu turnat sub presiune |
| Material garnituri | NBR |
| Material carcasa | Aliaj de aluminiu forjat |
| Material tija de piston | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Material rola | Otel |