Grup de preparare aer MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B

Numar piesa: 8098372

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	4
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 000032...145 000032
Debit normal ventilare 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	1400 l/min
Debit nominal normal	1500 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Compatibilitatea cu uleiul de ester nu este mentionata
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-5 °C...50 °C
Temperatura medie	5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	5 °C...50 °C
Greutate produs	470 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu suport de montare cu accesorii
Nota privind materialele	Conform RoHS