# Cablu legatura NEBC-M8G4-ES-1.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Numar piesa: 8099218

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Protocol | RS232 |
| Denumirea liniei | cu accesorii |
| Pozitie de instalare | orice |
| Conector electric 1, functie | Partea fieldbus |
| Conector electric 1, design | rotund |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare | Stecher |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu | drept |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare | M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104 |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 4 |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate | 3 |
| Conexiune electrica 1, tip de montare | Blocare cu surub |
| Conexiune electrica 2, functie | Pagina de control |
| Conexiune electrica 2, design | unghiular |
| Conectorare electrica 2, tip de racord | Priza |
| Conexiune electrica 2, iesire de cablu | drept |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare | Sub-D |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare | 9 |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate | 8 |
| Conexiune electrica 2, tip de montare | 2x surub 4-40 UNC |
| Domeniu de tensiune de lucru CC | 0 V...24 V |
| Tensiune nominala de functionare CC | 24 V |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C | 4 A |
| Rezistenta la supratensiune | 1.5 kV |
| Ecranare | da |
| Lungime cablu | 1.5 m |
| Proprietate cablu | lant energetic adecvat |
| Conditii de testare cablu | Conditii de testare la cerere |
| Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri | 24 mm |
| Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri | 47 mm |
| Diametrul cablului | 4.6 mm |
| Toleranta diametru cablu | ± 0,1 mm |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Ansamblu cablu | 3 x 0,34 mm² |
| Sectiunea transversala nominala a conductorului | 0.34 000013 |
| Tip de protectie | IP67 |
| Nota privind tipul de protectie | IP20 pentru priza Sub-D<br>in stare asamblata |
| Temperatura ambianta | 0 °C...50 °C |
| Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor | 0 °C...50 °C |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform directivei RoHS a UE |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Nivel de poluare | 2 |
| Material manta de cablu | TPE-U (PUR) |
| Culoare manta de cablu | negru |