# Set paralel EAMM-U-50-D19-40R-78

Numar piesa: 8107034

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 50 |
| Pozitie de instalare | orice |
| Turatie max. | 6000 1/min |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 °C...60 °C |
| Umiditate relativa | 0 - 95 % |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Momentul de inertie al masei | 12.1 000065 |
| Cuplu de antrenare in gol | 0.01 Nm |
| Cuplu transmisibil | 1 Nm |
| Greutate produs | 600 g |
| Cod de interfata actuator | D19 |
| Codul interfetei motor In | 40R |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |