Unitate de actionare oscilanta KDFP-DFPD

Numar piesa: 8108611



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Cremaliera / pinion
Mod de functionare	cu dubla actiune cu simpla actiune
Dimensiunea mecanismului de reglare	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Model de gaurire a flansei	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Unghi de pivotare	90 deg
Temperatura ambianta	-50 °C...150 °C
Presiune de lucru	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 000032...116 000032
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Greutate produs	1 kg...100 kg
Nota privind materialele	Conform RoHS