Modul electronic VMPA-MPM-EMM-P5

Numar piesa: 8111881

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Numar maxim de bobine de ventil	1
Protectie la polaritate inversa	da
Intervalul de tensiune de functionare CC tensiunea de sarcina	21.6 V...26.4 V
Curent nominal de tragere pentru fiecare bobina	60 mA pana la 30 ms
Curent nominal la reducerea curentului	22 mA dupa 30 ms
Iesiri de separare potential canal - bus intern	nu
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune (in stare instalata)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	20 g
Control electric	Multi-pin
Material carcasa	POM
Nota privind materialele	Conform RoHS