# Racord lung L NPQE-LL-R38-Q10-P5

Numar piesa: 8113027

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | Standard |
| Latimea nominala | 9.3 mm |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare | Acoperire |
| Pozitie de instalare | orice |
| Design | in forma de L, lung |
| Unitate de ambalare | 5 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 000032...116 000032 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Clasa de puritate a incaperii | Clasa 4 conform ISO 14644-1 |
| Temperatura ambianta | -5 °C...60 °C |
| Greutate produs | 54.49 g |
| Tipul de montare | Hexagon extern SW17 |
| Conector pneumatic 1 | Filet exterior R3/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu Ø exterior 10 mm |
| Inel de eliberare de culoare | albastru |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | Alama, nichelata<br>PBT |
| Material garnitura de filet | PTFE |
| Material inel detasabil | POM |
| Material garnitura furtun | NBR |
| Material segment de prindere a furtunului | Otel inoxidabil |