Bobina VACC-S18-120-K4-1U-NM4ME

Numar piesa: 8118181

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Indicatorul pozitiei de comutare	nu
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	H
Caracteristici bobina	24 V CA: 50/60 Hz, putere 12,0 VA 24 V CC: 12,0 W
Fluctuatii de tensiune admise	-15 % / +10 %
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Protectie la explozie	Zona 1 (BR) Zona 21 (BR)
Organizatia emitenta a certificatului	INMETRO DNV 19.0135X
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex eb mb IIC T4 Gb
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex tb IIIC T120°C Db
Temperatura ambientala Ex	T4, T120°C: -25°C <= Ta <= +40°C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP66
Greutate produs	580 g
Conector electric	Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5
Nota privind materialele	Conform RoHS