Set unghiular EHAM-AK-L9-160-L9-120-ML

Numar piesa: 8128207

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	160
Pozitie de instalare	stanga
Structura constructiva	Versiunea standard
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Greutate produs	6005 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere si surub
Baza de codificare a interfetei	L9-160
Cod interfata structura	L9-120
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material placa de adaptare	Aluminiu, anodizat
Material suruburi	Otel, nichelat
Material elemente de centrare	otel inalt aliat