# Cuplaj EAMC-56-58-20-22

Numar piesa: 8134825

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Diametrul de montare 1 | 20 mm |
| Diametru de montare 2 | 22 mm |
| Dimensiune | 56 |
| Lungime nominala | 58 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Turatie max. | 5500 1/min |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 °C...60 °C |
| Umiditate relativa | 0 - 95 % |
| Temperatura ambianta | -25 °C...60 °C |
| Momentul de inertie al masei | 129 000065 |
| Cuplu transmisibil | 60 Nm |
| Greutate produs | 281 g |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |