Placa adaptare VABA-C13-100-1-F90-G12

Numar piesa: 8141664



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	240 300 480 700 900
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Adaptor pentru actuator rotativ
Conexiunea ventilului este conforma cu standardul	VDI/VDE 3847-2
Presiune de lucru	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	-40 °C...80 °C
Temperatura ambianta	-40 °C...80 °C
Greutate produs	2225 g
Tipul de montare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	Designul placii de racordare, Airing
Conector pneumatic 1	G1/2
Conector pneumatic 3	G1/2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat (20 µm)
Material garnituri	EPDM NBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat (20 µm)
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat