Angrenajlcutie de vitezelreductorltransmisie EMGA-40-P-G20-EAS-40

Numar piesa: 8141731



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea flansei reductorului	40 mm
Dimensiune flansa motor	40 mm
Joc de rasucire	0.31 deg
Tipul de reductor	Reductor planetar
Raportul de transmisie	20:1
Turatie de lucru max.	18000 1/min
Temperatura de functionare unitate actionare	-25 °C...90 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de iesire continuu	20 Nm
Momentul de inertie al reductorului	0.018 000018
Cuplu de iesire max.	32 Nm
Randament max.	96 %
Rigiditate la torsiune	1 000061
Greutate produs	450 g
Interfata de iesire la unitatea de actionare	40G
Interfata reductor unitate de actionare	40P
Nota privind materialele	Conform RoHS