Angrenajlcutie de vitezelreductorltransmisie EMGA-120-P-G12-SAS-100

Numar piesa: 8141754



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea flansei reductorului	120 mm
Dimensiune flansa motor	100 mm
Joc de rasucire	0.15 deg
Tipul de reductor	Reductor planetar
Raportul de transmisie	12:1
Turatie de lucru max.	6500 1/min
Temperatura de functionare unitate actionare	-25 °C...90 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de iesire continuu	260 Nm
Momentul de inertie al reductorului	2.224 000018
Cuplu de iesire max.	416 Nm
Randament max.	96 %
Rigiditate la torsiune	22 000061
Greutate produs	8000 g
Interfata de iesire la unitatea de actionare	120G
Interfata reductor unitate de actionare	100A
Nota privind materialele	Conform RoHS