# Set de racordare DADG-AK-G8-6-20

Numar piesa: 8152357

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 6 |
| Cursa | 20 mm |
| Presiune de lucru | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 000032...116 000032 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Cuplu de strangere max. | 1 Nm |
| Toleranta, cuplu de strangere | ± 10 % |
| Cuplu de strangere max. conexiune pneumatica 1 | 0.7 Nm |
| Greutate produs | 4.7 g |
| Conexiune pneumatica | M5 |
| Material adaptor | Rasina epoxidica |
| Material garnituri | NBR |
| Material suruburi | Otel, acoperit |