# Amortizor de soc DYEF-G8-S-M5-Y1

Numar piesa: 8159471

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | M5 |
| Cursa | 1.5 mm |
| Amortizare | inele/placi elastice de amortizare pe ambele parti, fara opritor metalic fix |
| Pozitie de instalare | orice |
| Detectarea pozitiei | fara |
| Viteza max. de impact | 0.8 m/s |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambianta | 0 °C...60 °C |
| Lungime de amortizare | 1.5 mm |
| Cuplu de strangere max. | 0.8 Nm |
| Consumul max. de energie pe cursa | 0.05 J |
| Greutate produs | 4.8 g |
| Tipul de montare | cu bucsa filetata |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material garnituri | NBR |
| Material carcasa | Otel aliaj inalt |