# Amortizor de soc DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14

Numar piesa: 8161529



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 16 |
| Cursa | 15 mm |
| Amortizare | autoreglare |
| Pozitie de instalare | orice |
| Detectarea pozitiei | fara |
| Viteza max. de impact | 1 m/s |
| Timp de resetare la temperatura camerei | 0.3 s |
| Mod de functionare | cu simpla actiune<br>cu apasare |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambianta | 0 °C...60 °C |
| Lungime de amortizare | 15 mm |
| Forta max. de ridicare | 2000 N |
| Consumul max. de energie pe cursa | 30 J |
| Consum max. de energie pe ora | 64000 J |
| Energie reziduala max. | 0.16 J |
| Forta de restabilire | 46 N |
| Forta minima de insertie | 160 N |
| Greutate produs | 220 g |
| Tipul de montare | cu piulita de blocare |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material garnituri | NBR |
| Material carcasa | Otel galvanizat |
| Material tija de piston | otel aliaj inalt |
| Material piulita | Otel, galvanizat |