# Kit placi racordare DADP-SP-G9-20-R

Numar piesa: 8173535

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 20 |
| Pozitie de instalare | orice |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-C1-L |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Clasa de puritate a incaperii | Clasa 6 conform ISO 14644-1 |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Forta max. de ridicare | 300 N |
| Cuplu de strangere max. | 1.5 Nm |
| Toleranta, cuplu de strangere | ± 15 % |
| Greutate produs | 160 g |
| Tipul de montare | Fixare directa prin filet |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Opriri de material | otel aliaj inalt |
| Material garnituri | NBR |
| Material placa | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat |
| Material suruburi | Otel |