Filtru MS2-LF-M5-C-P-M-B

Numar piesa: 8183325



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	2
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	5 ľm
Purjare a condensului	rotire manuala
Structura constructiva	Filtru sinterizat cu separator centrifugal
Cantitate max. de condens	3 ml
Presiune de lucru	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 000032...145 000032
Debit nominal normal	225 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 7 conform ISO 14644-1
Temperatura de depozitare	-5 °C...50 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	45.3 g
Tipul de montare	optional: Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material arc	otel aliaj inalt
Material filtru	PE
Material carcasa	Ranforsat cu PA PC

Caracteristica	Valoare
Material membrana	NBR