Placa de inseriere VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUH

Numar piesa: 8188449

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numar maxim de bobine de ventil	32
Dimensiuni l x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Nota privind tensiunea de functionare	Sunt necesare module de retea SELV/PELV Observati caderea de tensiune
Autorizare	RCM Mark
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	5 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete	6 Nm
Greutate produs	131.1 g
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Clema cu arc
Iesire cablu	drept
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	pentru cartus 15 mm
Conexiune pneumatica 5	pentru cartus 15 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Ranforsat cu PA
Material capac	Ranforsat cu PA
Material garnituri	NBR
Material manson	otel inoxidabil inalt aliat
Material clema	otel inoxidabil aliaj inalt
Material piulita	otel inoxidabil aliaj inalt