Ventil limitator SDK-3-PK-3

Numar piesa: 8714

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	3/2 normal inchis monostabil
Tip de actionare	mecanic
Debit nominal normal	16 l/min
Racord pneumatic de lucru	PK-3
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Structura constructiva	Scaun sferic
Tip de revenire	arc mecanic
Latimea nominala	0.6 mm
Functia de evacuare a aerului	droselizabil
Principiul de etansare	slab
Tipul de comanda	direct
Directia de curgere	nu este reversibil
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...80 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Forta de actionare	12 N
Greutate produs	50 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Conector pneumatic 3	necontorizat