Racord rapid de trecere QCK-3/8-PK-9-B

Numar piesa: 9427



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	8 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Design	Schott
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	12.5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Conector pneumatic 1	Filet interior G3/8
Conexiune pneumatica 2	pentru niplu de legatura cu Ø interior 9 mm cu piulita
Material piulita olandeza	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material piulita	Otel, galvanizat
Material element de imbinare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat