Kupplungsgehäuse EAMK-A-R27-38A

Teilenummer: 1133397



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	83 g
Schnittstellencode Aktuator	R27
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	38A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform