

csatlakozó kábel

NEBV-Z3WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

Cikkszám: 8047675

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
ATEX-kategória Gáz	II 3G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex ec IIC Gc X
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Gc (GB)
Jelállapot kijelzése	LED, sárga
Kiegészítő funkciók	Tartóáramcsökkenés Védőkapcsolás
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Csatlakozási frekvencia	50
Gyártmány súlya	170 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	ZC csatlakozási elrendezés, lemezcsavar
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	mágnesszelepre, önmetsző csavarral
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
Üzemi feszültségtartomány DC	20.4 ... 26.4 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Lökőfeszültség-szilárdság	2.4 kV
Polaritás felcserélése elleni védelem	bipoláris
Védővezető csatlakozás	nincs
Kábelhossz	10 m
Vezetési tulajdonság	Suitable for energy chains
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés	≥ 29 mm
Kábel átmérő	2.9 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,1 mm
Kábelszerkezet	2x0,14
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 mm ²
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződéskód	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás

Jellemző	Érték
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	TPE-U(PU)
Ház színe	fekete
Material screws	Acél
Material electrical contact	Réz ötvözet, ónozva
Material insulation	PP