Schalldämpfer AMTE-M-LH-N38

Teilenummer: 1206991



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	5365 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schalldruckpegel	83 dB(A)
Umgebungstemperatur	-40 °C...80 °C
Produktgewicht	29 g
Pneumatischer Anschluss	3/8 NPT
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform