T-Steckverbindung NPQP-T-Q12-E-FD-P10

Teilenummer: 133114

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	10 mm
Bauform	T-Form
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Produktgewicht	30 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PP
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei