Blindstopfen NPQP-P-S6-FD-P10

Teilenummer: 133129

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Bauform	Blindstopfen
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Produktgewicht	0.5 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse Ø 6 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PP
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei