Anschlussplatte PAML-CP-90-HP3-G114

Teilenummer: 1448978

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	90
Nennweite DN	36
Baureihe	L
Betriebsdruck	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	5 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Produktgewicht	500 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1 1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1 1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Schrauben	Edelstahl