Kunststoffschlauch PAN-8X1,25-SI

Teilenummer: 152700

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	8 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	43 mm
Innen-Ø	5.9 mm
Min. Biegeradius	22 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Zulassung	TÜV
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 °C...80 °C
Produktgewicht nach Länge	0.024 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 8 mm für Stecknippel-Innen-Ø 6 mm mit Überwurfmutter für Stecknippel-Innen-Ø 6 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A