Rückschlagventil H-QS-6

Teilenummer: 153463

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 2	QS-6
Befestigungsart	Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss	282 l/min
Betriebsdruck	-1 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Farbe Gehäuse	schwarz
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. Differenzdruck öffnen	0.1 bar
Min. Differenzdruck schließen	0.2 bar
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	10 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform